


**WNMG 080408, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD
Rompevirutas	PR
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Clase	HBT020
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1,8 - 6 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado