



CCMT 09T304, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 09T304 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	PF
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Clase	HBT020
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado