


CCMT 060204, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Rompevirutas	MF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Aplicación principal	MF
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT130
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado