

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/42****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Clase de artículo	29D

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DDUNR

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 48 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 27 mm

**Descripción técnica**

Calzo	259033 3
-------	----------

Ángulo de inclinación	93 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 4
Tornillo para calzo	259027 2
Longitud total L	35 mm
Sistema	DM
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DDUNR
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Serie	Master Mute
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Calzo Tipo 3	259033 3
Unidad de brida Tipo 4	259036 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo	259612
Tornillo para calzo Tipo 2	259027 2
Calzo	259225
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Unidad de brida	259506