

Garant**Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 32 mm, a partir de cuadrado: 38mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290334 38
GTIN	4062406352301
Clase de artículo	29K

Descripción**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Soporte para plaquitas Ø D ₁	35 mm
Desplazamiento central L ₃	20,5 mm
Ø de mango	32 mm
adecuado para cuadrado	38 - 50 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	38 mm
Longitud útil L ₁	140 mm
Tornillo	290399 3
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L _s	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

