


**CCMT 060204, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Clase	HBT020
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PM

Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado