



CCMT 09T304, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 09T304 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,

Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Clase	HBT020
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado