

## Garant

### Broca de MDI mango cilíndrico para dirección de las fibras multidireccional DIN 6535 HA, diamante, Ø DC m7: 2,4mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	122512 2,4
GTIN	4062406348991
Clase de artículo	11Y

#### Descripción

##### Ejecución:

Con **recubrimiento de diamante cristalino sp<sup>3</sup>** de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de **materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90°** y geometría especial **para evitar el astillamiento.**

**Con faja guía** para estructura de fibras **multidireccional.**

##### Nota:

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Disponible en **dimensiones 1 / 100** según tabla.

**Tenga en cuenta las cantidades mínimas de pedido para los tamaños configurables:**

Rango de Ø de 1,01 – 2,99 mm: **10 piezas**

Rango de Ø de 3,01 – 9,99 mm: **5 piezas**

Rango de Ø de 10,01 – 11,99 mm: **3 piezas**

#### Descripción técnica

Longitud de la ranura de viruta $L_c$	17 mm
Rango de Ø (dimensiones 1/100) configurable	2,31 - 2,49 mm
Tolerancia Ø nominal	m7
Número de filos Z	2
Avance f en PRFV PRFC	0,04 mm/rev,
Longitud total L	55 mm
Ø nominal $D_c$	2,4 mm
Tolerancia de mango	h6

Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	13,4 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	4 mm
Recubrimiento	diamante
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Ejecución	5×D
Ángulo de punta	90 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Broca espiral

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
PMMA Fibra acrílica	adecuado con restricciones	150 m/min	N
PE-HD	adecuado con restricciones	140 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	130 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PF 31	adecuado con restricciones	100 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	110 m/min	N
POM GF25	adecuado	100 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	90 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	80 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	90 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	80 m/min	N
Híbridos	adecuado		
PRFV, CFRP	adecuado	100 m/min	N
Grafito	adecuado	340 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

seco	adecuado
Aire	adecuado