

Garant

Broca de MDI mango cilíndrico para dirección de las fibras multidireccional DIN 6535 HA, diamante, Ø DC m7: 11,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	122512 11,5
GTIN	4062406349080
Clase de artículo	11Y

Descripción

Ejecución:

Con **recubrimiento de diamante cristalino sp³** de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de **materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90°** y geometría especial **para evitar el astillamiento.**

Con faja guía para estructura de fibras **multidireccional.**

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Disponible en **dimensiones 1 / 100** según tabla.

Tenga en cuenta las cantidades mínimas de pedido para los tamaños configurables:

Rango de Ø de 1,01 – 2,99 mm: **10 piezas**

Rango de Ø de 3,01 – 9,99 mm: **5 piezas**

Rango de Ø de 10,01 – 11,99 mm: **3 piezas**

Descripción técnica

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	53,8 mm
Rango de Ø (dimensiones 1/100) configurable	11,01 - 11,99 mm
Longitud total L	118 mm
Avance f en PRFV PRFC	0,19 mm/rev,
Número de filos Z	2
Tolerancia de mango	h6
Longitud de la ranura de viruta L_c	71 mm
Ø nominal D_c	11,5 mm

Tolerancia Ø nominal	m7
Ø de mango D _s	12 mm
Recubrimiento	diamante
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Ejecución	5xD
Ángulo de punta	90 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
PMMA Fibra acrílica	adecuado con restricciones	150 m/min	N
PE-HD	adecuado con restricciones	140 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	130 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PF 31	adecuado con restricciones	100 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	110 m/min	N
POM GF25	adecuado	100 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	90 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	80 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	90 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	80 m/min	N
Híbridos	adecuado		
PRFV, CFRP	adecuado	100 m/min	N
Grafito	adecuado	340 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

seco	adecuado
Aire	adecuado