



## Aspirador en seco y en mojado AERO, Denominación del fabricante: 21-21INOX



### Datos de pedido

Número de pedido	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Clase de artículo	07C

### Descripción

#### Ejecución:

Aspiradores **en mojado / en seco** robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. **Grado de separación > 99,9 %**. Aspirador universal compacto con **sistema de limpieza de filtro Push & Clean**.

- **Con toma de corriente y mecanismo de puesta en marcha automático para conectar un aparato eléctrico (máximo 2000 W).**
- **Depósito de acero fino con mango y soporte de manguera.**

#### Suministro:

Incluye manguera de aspiración, soporte para manguera flexible, tubo de mano curvado, filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET).

#### Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).

### Descripción técnica

Volumen de depósito	20 l
---------------------	------

Quality Dress	AERO 21-21 PC INOX
Sistema automático de conexión	sí
Limpieza de filtro	Sistema Push & Clean
Anchura	400 mm
Longitud	390 mm
Peso	8,5 kg
Número de turbinas	1
Altura	525 mm
Longitud de la manguera de aspiración	2,5 m
Nivel sonoro de funcionamiento	64 dB(A)
Longitud de cable	5 m
Consumo de potencia	1250 W
Grado de separación	99,9 %
Caudal de aire	60 l/s
Vacío	210 mbar
Ø tubo flexible	32 mm
Particularidad	Depósito de acero fino, compacto
Sistema de filtros	Cartucho filtrante PET
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

## Accesorios

Boquilla de suelo, 400 mm de ancho Denominación del fabricante 3666

078555 3666

Tubo de prolongación de acero fino Denominación del fabricante 8074

078556 8074