


**DCMT 11T308, Clase: HBT130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 11T308 HBT130 Clase: HBT130  
 Rompevirutas: MM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	MF
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,05 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Clase	HBT130
Recubrimiento	TiCN

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado