


**DCMT 11T304, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 11T304 HBT020 Clase: HBT020  
Rompevirutas: PM  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 250 m/min

**Descripción técnica**

Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Avance $f$	0,12 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Recubrimiento	TiCN

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado