



**SCMT 09T304, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260758 HBT020 |
| GTIN              | 4062406257392 |
| Clase de artículo | 22D           |

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Aplicación principal                          | P                        |
| Clase   | HBT020                   |
| Asignación fino/desbaste                      | Desbaste-acabado         |
| Radio angular                                 | 0,4 mm                   |
| Número de cambios/cortes                      | 4                        |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/rev,        |
| Código ISO plaquita de corte                  | SCMT 09T304              |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 330 m/min          |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Rompevirutas                                  | PF                       |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,4 - 1,5 mm             |
| Recubrimiento                                 | TiCN                     |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Material de corte | MD                              |
| Tipo de producto  | Plaquita de corte para torneado |