


**SCMT 120404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Clase de artículo	22D

Descripción

SCMT 120404 HBT020 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HBT020
Rompevirutas: PM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT020
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado