

**SCMT 120408, Clase: HBT130****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260795 HBT130 |
| GTIN | 4062406257446 |
| Clase de artículo | 22D |

Descripción

SCMT 120408 HBT130 Radio angular: 0,8 mm
Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Aplicación principal | M |
| Recubrimiento | TiCN |
| Clase | HBT130 |
| Avance f | 0,05 - 0,35 mm/rev, |
| Código ISO plaquita de corte | SCMT 120408 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Material de corte | MD |

| | |
|---|---------------------------------|
| Rompevirutas | MM |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Profundidad de corte a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 200 m/min |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |