


**TCMT 110204, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 110204 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PF
Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Rompevirutas	PF
Número de cambios/cortes	3
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT020
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado