

**TCMT 110204, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 110204 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MF
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
Avance f: 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	3
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm

Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Clase	HBT130
Rompevirutas	MF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado