


**TCMT 16T304, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 16T304 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PF
Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Clase	HBT020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Rompevirutas	PF
Número de cambios/cortes	3
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado