


VBMT 110304, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM

Recubrimiento	TiCN
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado