

**VBMT 160404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160404 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PF
Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	PF
Clase	HBT020
Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado