

**VCMT 160404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Clase de artículo	22D

Descripción

VCMT 160404 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MF
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	MF
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404

Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado