

**VBMT 160404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160404 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,4 mm

Material de corte	HM
Clase	HBT020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado