

**VCMT 110304, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Rompevirutas	MM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm

Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado