


VBMT 160408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160408 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	PM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Número de cambios/cortes	2

Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Clase	HBT020
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado