

Garant

Caperuza de rectificado (SiC), Grano 80, Ø canuto de lijado, longitud, Forma: 1125L

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 553327 1125L |
| GTIN | 4062406271992 |
| Clase de artículo | 51E |

Descripción**Ejecución:**

Carburo de silicio (SiC) ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Longitud caperuzas de rectificado | 25 mm |
| Ø caperuzas de rectificado | 11 mm |
| Forma | L |
| N.º revoluciones recomend. | 20000 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC |
| Tamaño de grano | 80 |
| Atributo del nombre de producto | Grano 80 |
| Tipo de producto | Caperuza de rectificado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|-----------------|----------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Metal duro (MD) | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

Soporte para caperuzas de rectificado Ø del cabezal,
longitud de cabezal, forma 1125L

553100 1125L