

**VBMT 160408, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160408 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm

Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Rompevirutas	MM
Clase	HBT130
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado