


**VCMT 110304, Clase: HBT130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HBT130
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	MF

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado