


VCMT 160404, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Clase de artículo	22D

Descripción

VCMT 160404 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Clase	HBT020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min

Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	PF
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado