

**VCMT 160408, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Clase de artículo	22D

Descripción

VCMT 160408 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	PM
Clase	HBT020
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado