

**Garant**
**Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268404 16
GTIN	4062406272845
Clase de artículo	21X

**Descripción**
**Ejecución:**

Mango cilíndrico.

**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Longitud útil L <sub>1</sub>	24 mm
Ø nominal D	16 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 08..
Longitud total L	125 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 42	269028 42
--	-----------