

Garant
Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm

Datos de pedido

Número de pedido	250601 20/15
GTIN	4045197808998
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2020K15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 38 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259033 3

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 11
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L ₁	38 mm

Calzo	259033 3
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tornillo para calzo	259027 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K15
Tamaño del mango	20 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo	259225
Tornillo para calzo	259612
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Calzo Tipo 3	259033 3
Tornillo para calzo Tipo 2	259027 2