

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 16mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 268405 16     |
| GTIN              | 4062406272920 |
| Clase de artículo | 21X           |

## Descripción

**Ejecución:**

Mango cilíndrico.

**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
- .3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

## Descripción técnica

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Longitud útil L <sub>1</sub>            | 24 mm                   |
| Ø de mango D <sub>s</sub>               | 20 mm                   |
| Ø nominal D                             | 16 mm                   |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) |
| Plaquita de corte adecuada              | ZCMX 08..               |
| Longitud total L                        | 125 mm                  |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tipo de boca           | izquierda          |
| Refrigeración interior | sí                 |
| Tipo de producto       | Barra de mandrinar |

---

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 42 | 269028 42 |
|--|-----------|