

## Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC120, Tipo: 35



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 574490 35     |
| GTIN              | 4013349528209 |
| Clase de artículo | 57L           |

### Descripción

#### Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de **bolsa de carburo de silicio** flexibles. Longitud total 200 mm.

#### Aplicación:

Para **matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido**. Produce **superficies rectificadas uniformemente con alta precisión**, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

#### Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.

### Descripción técnica

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ø del cepillo D <sub>1</sub>       | 38 mm                       |
| Longitud de trabajo L <sub>3</sub> | 70 mm                       |
| adecuado para Ø de agujero         | 32,1 - 35 mm                |
| Ø de mango D <sub>s</sub>          | 5,7 mm                      |
| Serie                              | NOVOFLEX-B                  |
| Material dotación                  | Carburo de silicio          |
| Símbolo de medio abrasivo          | SiC                         |
| Tamaño de grano                    | 120                         |
| N.º revoluciones recomend.         | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Tipo de producto                   | Cepillos para interiores    |

---

## Accesorios

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 20 l

084205 20

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 0,25 l

084205 0,25

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 5 l

084205 5