



Juego de fresas con mango 8 piezas, dentado INOX – basto, MD, Número de fresas con mango: 8



Datos de pedido

Número de pedido	547115 8
GTIN	4062406255060
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). Ø del mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **aceros austeníticos, inoxidables y resistentes al ácido**, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.

Suministro:

1 ud. n.º 547250 de cada tam. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	grueso
Dentado abreviatura	INOX
Material de corte	MD

Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	8
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		

Accesorios

Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo D1009	547250 D1009
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo A0616	547250 A0616
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo G0820	547250 G0820
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo F1225	547250 F1225
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo A1225	547250 A1225
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo L1020	547250 L1020
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo C1225	547250 C1225
Fresa con mangoDentado INOX – basto Tipo A1020	547250 A1020