

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/43****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 264839 DM/43  |
| GTIN              | 4251414902879 |
| Clase de artículo | 29D           |

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DTUNL

Plaquita de corte adecuada: TN.. 1604..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 48 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 27 mm

**Descripción técnica**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Interfaz / punto separación | 40 mm |
|-----------------------------|-------|

|  |                  |
|--|------------------|
| Sistema                                    | DM               |
| Tornillo para calzo                        | 259027 1         |
| Calzo                                      | 259033 4         |
| Serie                                      | Master Mute      |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$    | 48 mm            |
| Desplazamiento central $L_3$               | 27 mm            |
| Ángulo de inclinación                      | 93 grados        |
| Brida, tornillo, junta tórica              | 259036 6         |
| Plaquita de corte adecuada                 | TN.. 1604..      |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | DTUNL            |
| Longitud total L                           | 35 mm            |
| Tipo de boca                               | izquierda        |
| Refrigeración interior                     | sí               |
| Tipo de producto                           | Cabezal de corte |

## Accesorios

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Unidad de brida            | 259508   |
| Unidad de brida Tipo 6     | 259036 6 |
| Tornillo para calzo        | 259611   |
| Calzo Tipo 4               | 259033 4 |
| Calzo                      | 259226   |
| Tornillo para calzo Tipo 1 | 259027 1 |