

**HOLEX Pro Steel fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	205704 10
GTIN	4062406262099
Clase de artículo	12X

**Descripción****Ejecución:**

Medidas constructivas similares a DIN 6527. **Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta** muy elevado.

**Aplicación:**

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

**Descripción técnica**

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Avance $f_z$ para contorneo en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Longitud de filo $L_c$	14 mm
Ø de mango $D_s$	10 mm
Número de dientes Z	4
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Longitud total L	66 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	d11
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de hélice	45 grados

Ø de corte $D_c$	10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	HR
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	135 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	45 m/min	M
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		

Aire

adecuada con restricciones