




## HOLEX Pro Steel fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	205706 20
GTIN	4062406262501
Clase de artículo	12X

### Descripción

#### Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. **Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta** muy elevado.

#### Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

### Descripción técnica

Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	52 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	1 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ángulo de hélice	45 grados
Ø de corte D <sub>c</sub>	20 mm
Longitud total L	104 mm
Número de dientes Z	6
Avance f <sub>z</sub> para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Avance f <sub>z</sub> para contornear en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Ø de cuello D <sub>1</sub>	18,5 mm

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Longitud de filo $L_c$	38 mm
Tolerancia $\varnothing$ nominal	d11
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	HR
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	135 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	45 m/min	M
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuada con restricciones