



**Cinta adhesiva VHB™, gris, Ancho×Longitud (mm×m): 19X5,5**



**Datos de pedido**

Número de pedido	083788 19X5,5
GTIN	4054596308541
Clase de artículo	08M

**Descripción**

**Ejecución:**

**Cinta adhesiva de doble cara** de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

**3M™ 4991** es apropiado para interiores y exteriores. Se puede pegar de forma rápida y sencilla y ofrece excelentes prestaciones y una larga duración. Utilice esta cinta adhesiva VHB viscoelástica de alto rendimiento en las superficies más diversas, p. ej. recubrimientos con polvo.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 5,5 m

Anchura: 19 mm

Espesor: 2,3 mm

**Descripción técnica**

Color	gris
-------	------

## Hoja de datos

Fecha de consumo preferente	12 mes
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Masa adhesiva	Acrilato
Material cubierta	Película de PE siliconada
Adherencia de acero	4,5 N/mm
Anchura	19 mm
Capacidad de estiramiento	300 %
Espesor	2,3 mm
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Quality Dress	4991F
Longitud	5,5 m
Humedad del almacén	50 %
Atributo del nombre de producto	gris
Tipo de producto	Cinta adhesiva