


Garant**ZCMX 10T308, Clase: HBZ140**

Datos de pedido

Número de pedido	268434 HBZ140
GTIN	4062406273095
Clase de artículo	21E

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

adecuado para \varnothing de herramienta D_c : 20 mm

Clase: HBZ140

Profundidad de corte a_p : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 190 m/min

Descripción técnica

Clase	HBZ140
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 10T308
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 190 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	PVD
Número de cambios/cortes	2
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
adecuado para \varnothing de herramienta D_c	20 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado