

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/23****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Clase de artículo	29D

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCL

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 26 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 15 mm

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	15 mm
------------------------------	-------

Sistema	QC
Longitud total L	22 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCL
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	26 mm
Tornillo para plaquita	269023 2
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Interfaz / punto separación	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre	269432
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500