

**Garant****ZCMX 10T308, Clase: HBZ120****Datos de pedido**

Número de pedido	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Clase de artículo	21E

**Descripción**

ZCMX 10T308 HBZ120 Clase: HBZ120  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm  
Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	PVD
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 10T308
Clase	HBZ120
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 200 m/min

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	20 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado