

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/20****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 264835 QC/20 |
| GTIN | 4251414902435 |
| Clase de artículo | 29D |

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCL

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-------------|
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. |
|----------------------------|-------------|

| | |
|--|------------------|
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | SCLCL |
| Tornillo para plaquita | 269023 2 |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 24 mm |
| Longitud total L | 20 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 13 mm |
| Interfaz / punto separación | 20 mm |
| Ángulo de inclinación | 95 grados |
| Serie | Master Mute |
| Sistema | QC |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Tornillo de amarre Tipo 2 | 269023 2 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659906 500 |
| Tornillo de amarre Tipo 3 | 269022 3 |
| Tornillo de amarre | 269406 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |