

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/22

Datos de pedido

Número de pedido	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCR

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR
--	-------

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tornillo para plaquita	269023 1
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Sistema	QC
Serie	Master Mute
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Ø perforación previa mínima D _{min.}	24 mm
Longitud total L	20 mm
Interfaz / punto separación	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre	269431
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 1	269023 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500