

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/25****Datos de pedido**

Número de pedido	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Clase de artículo	29D

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDUCR

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 26 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 15 mm

**Descripción técnica**

Interfaz / punto separación	20 mm
-----------------------------	-------

Serie	Master Mute
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ángulo de inclinación	93 grados
Longitud total L	20 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	26 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCR
Tornillo para plaquita	269023 2
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	15 mm
Sistema	QC
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre	269432
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500