

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/28****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: STUCL

Plaquita de corte adecuada: TC.. 1102..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	20 mm
-----------------------------	-------

Ángulo de inclinación	93 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STUCL
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud total L	20 mm
Tornillo para plaquita	269023 2
Sistema	QC
Desplazamiento central L_3	13 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre	269407
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4
Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500