

**3M****Cinta adhesiva VHB™, transparente, Ancho×Longitud (mm×m): 19X33****Datos de pedido**

Número de pedido	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

**Cinta adhesiva de doble cara** de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

**3M™ 4910** es muy transparente y, por lo tanto, se puede utilizar para el montaje de rótulos translúcidos con iluminación de fondo, para vidrio reforzado con resina sintética, metal, vidrio y materiales con energía superficial elevada (HSE), material de decoración y listones, rótulos y logotipos, el pegado de paneles y la fijación de elementos de refuerzo.

**Nota:**

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 33 m

Anchura: 19 mm

Espesor: 1 mm

**Descripción técnica**

Aplicación	Sellar
Aplicación	Montaje
Aplicación	Fijar

Adherencia de acero	4,8 N/mm
Particularidad	adaptable
Particularidad	amortiguador
Particularidad	resistente a la humedad
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Longitud	33 m
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Masa adhesiva	Acrilato
Quality Dress	4910
Capacidad de estiramiento	300 %
Espesor	1 mm
Material cubierta	Película de PE siliconada
Fecha de consumo preferente	12 mes
Color	transparente
Humedad del almacén	50 %
Anchura	19 mm
Atributo del nombre de producto	transparente
Tipo de producto	Cinta adhesiva