

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/30****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Clase de artículo	29D

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SVUCL

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1103..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 26 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 16 mm

**Descripción técnica**

Ángulo de inclinación	93 grados
-----------------------	-----------

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Sistema	QC
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCL
Interfaz / punto separación	20 mm
Tornillo para plaquita	269023 1
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	26 mm
Longitud total L	20 mm
Serie	Master Mute
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269023 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500