

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NS****Datos de pedido**

Número de pedido	266016 NS
GTIN	4062406275846
Clase de artículo	21L

**Descripción****Ejecución:**

**DMC** - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado para materiales sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

**Aplicación:**

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

**Recomendación:**

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VBGW 160404 FN
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ejecución de la arista de corte	NS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 1400 m/min

Material de corte	MKD
Avance f	0,005 - 0,04 mm/rev,
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Clase	MKD
Número de cambios/cortes	1
Tolerancia	G
Atributo del nombre de producto	MKD
Posibilidad de reafilado	sí
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado