

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/45

Datos de pedido

Número de pedido	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DWLNL

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Descripción técnica

Serie	Master Mute
-------	-------------

Interfaz / punto separación	40 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Longitud total L	35 mm
Tornillo para calzo	259027 4
Ø perforación previa mínima D _{min.}	48 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 17
Sistema	DM
Ángulo de inclinación	95 grados
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DWLNL
Calzo	259033 6
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Unidad de brida Tipo 1	259036 1
Calzo	259228
Tornillo para calzo Tipo 4	259027 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Calzo Tipo 6	259033 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo	259614
Unidad de brida	259502