

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/10



### Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

#### Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

#### Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

### Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Longitud total L	35 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	22 mm
Tamaño de placa	11 mm
Interfaz / punto separación	32 mm

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte